

PDS-100
PERSONENWEEGSCHAAL

LANAFORM®
HEALTH

PDS-110 AS
PERSONENWEEGSCHAAL



ULTRADUN 19 MM



GEHARDE GLASTEGEL
VAN 6 MM



TIJDLOOS DESIGN



ANTISLIP-BEKLEDING



SCHERM MET ACHTER-
GRONDVERLICHTING



ULTRADUN 19 MM



GEHARDE GLASTEGEL
VAN 6 MM



TIJDLOOS DESIGN

ONTWORPEN MET **PASSIE**

De grafische en strakke PDS-100 en PDS-110_{AS} zijn de vrucht van heuse designkunstenaars.

Met hun tijdloze, elegante en originele design zorgen deze twee nieuwe personenweegschalen in elk interieur voor een subtiel verfijnd accent.


GEMAAKT MET **PRECISIE**

PDS-100 en PDS-110_{AS} zijn heel precies en zorgvuldig gemaakt van een **geharde glastegel van 6 mm dik**.

Als het materiaal een grote schok zou ondergaan, breekt het in kleine, onscherpe stukjes. Dit uitmuntende veiligheidsglas is tot **5 keer schokvaster** dan gewoon glas met dezelfde dikte. Zo is breken bij een normaal gebruik nagenoeg uitgesloten.

Dankzij een **ultradun profiel** (19 mm) passen deze personenweegschalen perfect in uw interieur en bergt u ze gemakkelijk op. Hun **grote lcd-scherm** geeft de informatie duidelijk en zichtbaar weer. PDS-110_{AS} is bijzonder leesbaar dankzij haar scherm met **achtergrondverlichting** en haar heel **grote cijfers** (40 mm). ▶

PDS-110_{AS} kreeg een **antislip-bekleding** voor een gebruik in alle veiligheid. ▼



Ware grootte




PDS-100, detail van het design en haar transparantie



PDS-110 AS, detail van het design en haar antislip-bekleding



VERGELIJK **PDS-100** & **PDS-110_{AS}** DE NIEUWKOMERS IN HET ASSORTIMENT PERSONENWEEGSCHALEN VAN **LANAFORM**

	Model	Afmetingen	Kleur	Eenheid	Max. massa
	PDS-110 _{AS}	300 x 300 x 19 mm	Antracietgrijs	kg · lb · st	180 kg 400 lb
	PDS-100	300 x 300 x 19 mm	Wit & Transparant	kg · lb · st	180 kg 400 lb
	Electronic Scale XL	302 x 302 x 17 mm	Multi	kg · lb	150 kg 330 lb
	Electronic Scale	300 x 210 x 41 mm	Wit Groen of Roze	kg · lb	180 kg 400 lb

TIPS VOOR EEN EFFICIËNTE METING

U weegt zich het best wekelijks, steeds op dezelfde dag en hetzelfde uur (het best 's morgens, met nuchtere maag, naakt of in ondergoed, en nadat u naar het toilet bent geweest), om de evolutie preciezer en duidelijker te kunnen opvolgen.

Plaats uw voeten aan weerszijden, goed plat en symmetrisch, en verdeel uw gewicht over beide benen. Kantel enkel uw hoofd om het scherm af te lezen zodat de cijfers op de weegschaal niet over slaan.

Tip: weeg u best niet in perioden waarin u meestal wat aankomt. Dit is meestal het geval wanneer u ongesteld bent.



PDS-100, detail van het profiel in gehard glas



PDS-110 AS, detail van haar scherm met achtergrondverlichting en heel grote cijfers

Graadverdeling	Glas	Scherm	Batterijen	Autom. uitsch.	Alarm batterijen & overgewicht
100 g 0.2 lb	Gehard Antislip	LCD (92 x 53 mm) Achtergrondverlichting	CR2032 (x2, inbegrepen)	Ja	Ja
100 g 0.2 lb	Gehard	LCD (74 x 30 mm)	CR2032 (x1, inbegrepen)	Ja	Ja
100 g 0.2 lb	Gehard	LCD (74 x 40 mm)	CR2032 (x1, inbegrepen)	Ja	Ja
100 g 0.2 lb	Gehard	LCD (71 x 25 mm)	AAA 1,5V (x4)	Ja	Ja

PDS-100

LA090305



Afmetingen Master Carton
33.2 x 32.5 x 27.8 cm



Gewicht Master Carton
14.0 kg



Colour Boxes / Master Carton
8



Afmetingen Colour Box
31.3 x 31.3 x 3.2 cm



Gewicht Colour Box
1.7 kg



Batterij (Inbegrepen)
1x CR2032

PDS-110 ^{AS}

LA090306



Afmetingen Master Carton
34.5 x 23.5 x 35.0 cm



Gewicht Master Carton
11.5 kg



Colour Boxes / Master Carton
6



Afmetingen Colour Box
32.7 x 33.0 x 3.5 cm



Gewicht Colour Box
1.8 kg



Batterijen (Inbegrepen)
2x CR2032